

**Garant****Klemholder lige – udvendig 0°, højre, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273800 25
GTIN	4045197499929
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskrue på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

**Passer til :**

Skæreholder nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Skæreholder skal bestilles separat.

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 38 mm

Samlet længde L: 163 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde b	25 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	27,5 mm

Samlet længde L	163 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25