

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302267 12
GTIN	4045197646248
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	24 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
	302410 25/12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1