

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302292 14
GTIN	4045197288523
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	27 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolt tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12