

**Garant****Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302267 16
GTIN	4045197646262
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
	308801 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm 354235 12,1-16

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 308625 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 308830 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 308760 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 308615 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm 302412 25/16

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 308700 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 308790 40

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm 354236 12,1-16

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 308806 40

Køleenhed Type CU1 354215 CU1

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 308605 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm 302410 32/16

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 308740 40

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm 354240 12-20

Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm 302412 32/16

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 308650 40

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40 354225 40

Antræksbolteform B Passer til konus 40 308640 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 308795 40