

**Garant****Krympepatron, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 32mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302266 32
GTIN	4045197646170
Artikelklasse	31A

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

### Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

## Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Udvendig Ø D	53 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40