

Garant**Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302285 20
GTIN	4045197288165
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Udvendig Ø D	41 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1