

Garant**WCHX130508, Type: SM**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268496 SM
GTIN	4045197471024
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 26.

passer til værktøjs-Ø D_c: 26 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v _c , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Type	SM
Primær anvendelse	P
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX130508
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	26 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning