

**LOCTITE****Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 2701**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083301 2701
GTIN	4058093009185
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

### Flydende skruesikring.

### Anvendelse:

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

**Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt.

**Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Ideel til brug på passive overflader som f.eks. højlegeret CrNi-stål.

### Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

## Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	38 Nm
Til gevindstørrelse op til	M20

Producentbetegnelse	LOCTITE 2701
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Form	flydende
Holdbarhed fra fremstillingsdato	17 måned
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	galvaniserede flader
Farve	grøn
egnet til materiale	Metal
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	olietolerant
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Flammepunkt	93 °C
Påfyldningsmængde	50 ml
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Funktionsstyrke efter	6 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	500 - 900 mPas
Afmontering	tung
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

---

**Tilbehør**

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til  
beholderstørrelse 50 ml

---

083344 50