

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 50/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 10
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	AH06X SCLDR/LS4
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	6,92 mm
Midterforskydning L_3	3,5 mm
Samlet længde L	75 mm
Spændehøjde L_2	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- \varnothing D_s	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200