

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 45/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 10
ISO-kode holder	AH04X SCLDR/LS4
Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Midterforskydning L <sub>3</sub>	2,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Samlet længde L	65 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	3,58 mm
Indstillingsvinkel κ	97 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200