

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 46/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	3 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	5,78 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
ISO-kode holder	AH05X SCLDR/LS4
Plattestørrelse	4 mm
Samlet længde L	65 mm
Spændehøjde L_2	4,6 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	5 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200