

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 66/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 10
Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	9,05 mm
ISO-kode holder	AH08H SCLDR/LS4
Midterforskydning L_3	4,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	7,49 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- \varnothing D_s	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200