

duMONT**Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 20-25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290400 20-25
GTIN	662600445010
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Udførelse:**

Sortiment af stødrømmenåle **HSS** nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

Indhold:

1 rømmenål 290405 af hver: 20F1; 22F1; 25F1

1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Bemærk:

- Pasning **P9** og **H9** kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
- Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
- **RØMMEPRESSER** finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Aluminium (med korte spåner)	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet

Tilbehør

Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 25F1	290405 25F1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 75F1 mm	290415 75F1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 20F1	290405 20F1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 90F1 mm	290415 90F1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 70F1 mm	290415 70F1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 22F1	290405 22F1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 80F1 mm	290415 80F1