

LOCTITE**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 542**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083321 542
GTIN	5010266542348
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Fingevindtætning til hydraulik og pneumatik.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Til gevindstørrelse op til	M26

Producentbetegnelse	LOCTITE 542
min. løsdrejningsmoment	15 Nm
Funktionsstyrke efter	3 h
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Håndfasthed efter	30 min
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Maks. spaltømål	0,2 mm
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Farve	brun
Lagertemperatur	8 - 21 °C
egnet til materiale	Metal
egnet til anvendelsesområde	Fine gevindforbindelser
egnet til anvendelsesområde	Forskrutninger
Påfyldningsmængde	50 ml
Form	flydende
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Styrkeklasse	Mellefast
Tæthed	1,08 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel