

**Garant****Krympepatron slank, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302325 10
GTIN	4045197288240
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**

**Anvendelse:**

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	33,9 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10