

**duMONT****Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 2-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290400 2-3
GTIN	662600444976
Artikelklasse	29J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sortiment af stødrømmenåle **HSS** nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

**Indhold:**

1 rømmenål 290405 af hver: 2A; 3A  
1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type A:  
6; 8; 10

**Bemærk:**

- Pasning P9 og H9 kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
- Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Aluminium (med korte spåner)	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet

## Tilbehør

Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 10A mm	290415 10A
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 2A	290405 2A
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 8A mm	290415 8A
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 3A	290405 3A
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 6A mm	290415 6A