

**Garant****Krympepatron 3°, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302356 10     |
| GTIN                | 4045197480064 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).

**Anvendelse:**

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 304450.

**Bemærk:**

Længdeindstilling ikke mulig!

**Teknisk beskrivelse**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>        | 16 mm         |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm        |
| Udvendig Ø D            | 27 mm         |
| Adapter                 | SK 40 A = 120 |
| Holder-standard         | ISO 7388-1    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Form                                    | ADB                               |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40                                    | 308600 40     |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40                                    | 308640 40     |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40                   | 308615 40     |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm                               | 354235 9,1-12 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm                             | 354240 6-12   |
| Køleenhed Type CU1  | 354215 CU1    |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40     |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40                | 308625 40     |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40                            | 354225 40     |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40                            | 308620 40     |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40               | 308740 40     |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40                            | 308610 40     |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308806 40     |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40                                  | 308785 40     |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40                           | 308605 40     |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm                               | 354236 9,1-12 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40                                  | 308795 40     |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308802 40     |

|  |            |
|--|------------|
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40   | 308660 40  |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308790 40  |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40   | 308650 40  |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308765 40  |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40   | 308630 40  |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40                                 | 308700 40  |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40  |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308760 40  |
| Krympningsapparat Type SU1   | 354210 SU1 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40                             | 308830 40  |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M   | 308670 40M |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40   | 308635 40  |