

**duMONT****Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290400 4-8
GTIN	662600444983
Artikelklasse	29J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sortiment af stødrømmenåle **HSS** nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

**Indhold:**

1 rømmenål 290405 af hver: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type B1:

12; 14; 15; 16;

Type C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

**Bemærk:**

- Pasning P9 og H9 kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
- Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

## Tilbehør

Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 28C1 mm	290415 28C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 18C1 mm	290415 18C1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 6C1	290405 6C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 22C1 mm	290415 22C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 24C1 mm	290415 24C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 30C1 mm	290415 30C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 16B1 mm	290415 16B1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 14B1 mm	290415 14B1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 19C1 mm	290415 19C1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 8C1	290405 8C1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 20C1 mm	290415 20C1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 5B1	290405 5B1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 25C1 mm	290415 25C1

Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 15B1 mm	290415 15B1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 12B1 mm	290415 12B1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 4B1	290405 4B1