

Garant**Krympepatron slank, SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302333 3
GTIN	4045197504739
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**

Anvendelse:

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	9 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
	302410 12/3

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue
Ø d / Ø D1 12/3 mm

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40