

Garant**Krympepatron 3°, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302356 12
GTIN	4045197480071
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Ekstra slank konstruktion (3° kontur).**

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 304450.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig!

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagingsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1