

duMONT**Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 10-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290400 10-14
GTIN	662600444990
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Udførelse:**

Sortiment af stødrømmenåle **HSS** nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

Indhold:

1 rømmenål 290405 af hver: 10D1; 12D1; 14D1

1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Bemærk:

- Pasning **P9** og **H9** kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
- Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
- **RØMMEPRESSER** finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 36D1 mm	290415 36D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 40D1 mm	290415 40D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 50D1 mm	290415 50D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 45D1 mm	290415 45D1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 12D1	290405 12D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 38D1 mm	290415 38D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 32D1 mm	290415 32D1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 35D1 mm	290415 35D1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 10D1	290405 10D1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 14D1	290405 14D1