

Garant**Krympepatron, SK 50 A = 200, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302355 14
GTIN	4045197288820
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	27 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 50

308830 50