

**duMONT****Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290400 16-18
GTIN	662600445003
Artikelklasse	29J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sortiment af stødrømmenåle **HSS** nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

**Indhold:**

1 rømmenål 290405 af hver: 16E1; 18E1  
1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type E1:  
52; 54; 55; 56;  
58; 60; 62; 65

**Bemærk:**

- Pasning **P9** og **H9** kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
- Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
- **RØMMEPRESSER** finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

## Tilbehør

Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 55E1 mm	290415 55E1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 16E1	290405 16E1
Kilenotrømmenål HSSPasning JS9 Type 18E1	290405 18E1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 60E1 mm	290415 60E1
Styrebøsningtil boring H7 Bøsnings- Ø 65E1 mm	290415 65E1