

Garant**Krympepatron 3°, SK 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302352 8
GTIN	4045197480019
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Ekstra slank konstruktion (3° kontur).**

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 304450.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig!

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	14 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	21 mm
Adapter	SK 40 A = 80
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
--	------------

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
----------------------------	------------

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
--	-----------

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
--	-----------

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
--	-----------

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
--	-----------

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
--------------------	------------

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
--	------------

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
--	-----------

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
---	-----------

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
--	-----------

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
--	-----------