

Garant**Krympepatron, SK 50 A = 200, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302355 18
GTIN	4045197288844
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	200 mm
Ø D ₂	33 mm
Spænde-Ø D ₁	18 mm
Udvendig Ø D	41 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50