

**Garant****Krympepatron 3°, SK 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302352 12
GTIN	4045197480033
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Ekstra slank konstruktion (3° kontur).**

**Anvendelse:**

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 304450.

**Bemærk:**

Længdeindstilling ikke mulig!

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40 A = 80
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40