

Garant**MicroClamp-borepatron cylindrisk, L = 80, Cylinderskaft, Type: 0,2-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Koncentricitet $\leq 0,005$ mm.
- Overførbart moment 7 Nm.
- Tilladt omdrejningstal 60000 1/min.
- Betjening fra siden.
- Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.
- Spændeområde 0,2 – 3,4 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med t-greb str. 2.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Skaft- $\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Udvendig $\varnothing D$	19 mm
Skafttolerance	h6
Adapter	Cylinderskaft
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Mikroborepatron

