

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/S5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	GPCT S5010.
Plattestørrelse	5 mm
Midterforskydning L_3	6,4 mm
ISO-kode holder	E08K SGLPR/LS5
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 6
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	7,49 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 6	269028 6
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500