

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	4 mm
Midterforskydning L ₃	4,5 mm
ISO-kode holder	E08K SCLDR/LS4
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,05 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L ₂	7,49 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200