

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 65/S5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268722 65/S5 |
| GTIN | 4045197545794 |
| Artikelklasse | 21V |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Halsbredde L ₄ | 7 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 6 |
| Plattestørrelse | 5 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 25 mm |
| passende vendeskærsplatter | GPCT S5010. |
| ISO-kode holder | AH0712H SGLPR/LS5 |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 9,15 mm |
| Midterforskydning L ₃ | 5,6 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Spænde højde L ₂ | 11,15 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft-Ø D _s | 12 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 5×D |
| Skæremateriale | HSS |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Vendeplatteskruesæt Type 6 | 269028 6 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |