

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 50/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 12
Midterforskydning L_3	3,71 mm
passende vendeskærsplatter	TDAT 07010.
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	7,06 mm
ISO-kode holder	AH06X STLDR/L07
Samlet længde L	75 mm
Spændehøjde L_2	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 12	269028 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500