

Styrebøsning til boring H7, Bøsnings- Ø: 50D1mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290415 50D1
GTIN	2050001674227
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Udførelse:

Uden krave.

Anvendelse:

Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.

Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	125 mm
Notbredde	14,39 mm
Bøsnings- Ø	50 mm
Produkttype	Rømmeværktøj

