

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 100/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E12M SGLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 11
Midterforskydning L_3	9,15 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	15,52 mm
passende vendeskærsplatter	GCCT 06020.
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	11,33 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Vendeplatteskruesæt Type 11	269028 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200