

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 66/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TDAT 07010.
Midterforskydning L_3	4,8 mm
ISO-kode holder	AH08H STLDLDR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 12
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	9,14 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	7,49 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 12	269028 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500