

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 60/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	E04G SCLDR/LS4
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Midterforskydning L_3	2,5 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Samlet længde L	90 mm
Spænde højde L_2	3,58 mm
Indstillingsvinkel κ	97 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200