

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L ₃	4,8 mm
ISO-kode holder	E08K STLDR/L07
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,14 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 12
passende vendeskærsplatter	TDAT 07010.
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L ₂	7,49 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 12	269028 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500