

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 65/S5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 6
ISO-kode holder	AH0812H SGSPR/LS5
passende vendeskærsplatter	GPCT S5010.
Plattestørrelse	5 mm
Hovedlængde L_1	32 mm
Midterforskydning L_3	6,4 mm
Halsbredde L_4	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	11,15 mm
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 6	269028 6
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500