

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 65/S4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268712 65/S4 |
| GTIN | 4045197545725 |
| Artikelklasse | 21V |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------------------------|
| Mindste forborings- \varnothing D_{\min} | 5,94 mm |
| passende vendeskærsplatter | CDCT S4010. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 10 |
| Midterforskydning L_3 | 3 mm |
| Plattestørrelse | 4 mm |
| ISO-kode holder | E05H SCLDR/LS4 |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Spændehøjde L_2 | 4,6 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft- \varnothing D_s | 5 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 8xD |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Vendeplatteskruesæt Type 10 | 269028 10 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm | 659957 200 |