

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 65/S5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	9,15 mm
ISO-kode holder	AH0712H SGLPR/LS5
Midterforskydning L_3	5,6 mm
passende vendeskærsplatter	GPCT S5010.
Vendeplatteskruesæt	269028 6
Hovedlængde L_1	25 mm
Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L_4	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	11,15 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 6	269028 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500