

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 50/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 12
Midterforskydning L ₃	3,71 mm
ISO-kode holder	AH06X STLDR/L07
Mindste forborings-Ø D _{min}	7,06 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	TDAT 07010.
Samlet længde L	75 mm
Spændehøjde L ₂	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 12	269028 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500