

**ER-spændepatron, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308963 10     |
| GTIN                | 4069515024341 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tomme størrelser via eShop.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Adapter             | ER 25      |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm    |
| Type                | 430 E      |
| Udvendig Ø D        | 26 mm      |
| Samlet længde L     | 34 mm      |
| Produkttype         | Spændetang |