

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Plattestørrelse	4 mm
Midterforskydning L ₃	3,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
ISO-kode holder	E06J SCLDR/LS4
Mindste forborings-Ø D _{min}	6,91 mm
Samlet længde L	110 mm
Spændehøjde L ₂	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200