

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 66/S5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268726 66/S5 |
| GTIN | 4045197545824 |
| Artikelklasse | 21V |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------|
| Midterforskydning L_3 | 6,4 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 6 |
| Hovedlængde L_1 | 32 mm |
| Halsbredde L_4 | 8 mm |
| passende vendeskærsplatter | GPCT S5010. |
| Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$ | 10,72 mm |
| Plattestørrelse | 5 mm |
| ISO-kode holder | AH0812H SGLPR/LS5 |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Spændehøjde L_2 | 11,15 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft- $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 5×D |
| Skæremateriale | HSS |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Vendeplatteskruesæt Type 6 | 269028 6 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |