



Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296400 6
GTIN	4069515024617
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Alle mål **svejset**.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.

HSS/E – på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	16 mm
Samlet længde	125 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HSS E
Produkttype	Drejestål