

**ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308964 12
GTIN	4069515025126
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-Ø.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 25
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 10 \mu\text{m}$
Type	430 E
Udvendig Ø D	25,7 mm
Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændetang