

duMONT**Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 6C1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290420 6C1
GTIN	662600555139
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Udførelse:**

Str. 4B1 til 8C1 endvidere med 45° rejfning.

Til afgratning af skarpe notkanter.

Anvendelse:

Til rationel fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885 i én arbejdsgang.

Bemærk:

- **Anvend nr. 290405 2A til str. 2A.**
- **Pasning P9 og H9 kan leveres på forespørgsel.**
- **Efter 1/3 og 2/3 arbejdsgang skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.**

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 432 mm

Kilenotbredde: 6 mm

Kilenotdybde: 2,8 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 17 - 22 mm

Rømmelængde i stål: 8 - 50 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 700 kg

Teknisk beskrivelse

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	700 kg
Nålelængde	432 mm
Kilenotbredde	6 mm
Til borings-Ø jfr. DIN 6885	17 - 22 mm
Rømmelængde i stål	8 - 50 mm
Rygbredde	9,63 mm
Kilenotdybde	2,8 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		