

HEDI**Apparatkabeltromle kunststof med 3-dobbelt stik, Type: 40N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081114 40N
GTIN	4003644021529
Artikelklasse	08B

Beskrivelse**Udførelse:**

Med GS-mærke.

Apparatkabeltromle kunststof. Kabelende med brudsikkert 3-dobbelt stik, fuldstændigt jordet, stænkvandsbeskyttet, IP44. 3-dobb. stikkontakt med selvslukkende dæksler. Til **konstant** anvendelse udendørs. Opfylder **BGI 600** (industri). Stænkvandsbeskyttet IP 44.

Neopren-kabel

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	40 m
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI

Datablad

Materiale, hus	Kunststof
Materiale, kabel	Neopren
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabelopbygning	3G1,5
Produkttype	Kabeltromle