



## LED-EX-lommelygte med batterier, Type: 4AAZOOM



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

**Højtydende LED-lygte**, stødsikker, støv- og vandtæt.

Med **LED-reflektortechnologi. LED-hånd- og -helmlampe med zoomfunktion**. Lysstrålen kan fokuseres (lyskegle 16°-33°). Patenteret optisk system.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Brændetid	8 h
Antal medfølgende batterier	4
Farve, hus	gul
Hoved-Ø	35 mm
Lysnet	130 - 165 lm
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Batteritype	Mignon, AA
Vægt	176 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Samlet længde	170 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Lysvidde	100 m
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081551 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081552 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081553 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081554 LR6
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081559 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6