

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	5 mm
ISO-kode holder	E06J SGLPR/LS5
passende vendeskærsplatter	GPCT S5010.
Vendeplatteskruesæt	269028 6
Midterforskydning L_3	5,6 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	9,15 mm
Samlet længde L	110 mm
Spændehøjde L_2	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 6	269028 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500