

**Garant****Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	9,05 mm
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	E08K SCLDR/LS4
Midterforskydning $L_3$	4,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde $L_2$	7,49 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft- $\varnothing$ $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200